



Sirkulær CorePro LEDtube

CorePro LED Circular 20W 865 G10q

CorePro LEDtube Circular integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er utviklet for å erstatte sirkulære fluorescerende lysrør som brukes på G10q-armatur. Med en nær sagt lik formfaktor, gir den vesentlige energibesparelser, er mer miljøvennlig og har lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G10Q [G10q]
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	2 100 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz


Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	20 W
lyskildestrom (nom.)	100 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh

Sirkulær CorePro LEDtube

Produktdata	
Produkt navn for bestilling	CorePro LED Circular 20W 865 G10q
Fullstendig produkt navn	CorePro LED Circular 20W 865 G10q
Full EOC	871869966044400
Bestillingskode	66044400
Materialenr. (12NC)	929002068102



SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699660444
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8718699660451

Målskisse




Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 865 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q


General uniform lighting - CorePro LED Circular 20W 865 G10q




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Circular 20W 865 G10q

Sirkulær CorePro LEDtube


Levetid




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q




Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Circular 20W 865 G10q

Sirkulær CorePro LEDtube

