



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

CorePro LEDbulbs kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna. CorePro LEDbulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och tillförlitliga prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	5-40W
Ljusteknik	
Färgkod	927
Spridningsvinkel (nom)	150 °
Ljusflöde (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94.00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampström (nom)	30 mA


Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869966062800
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927

CorePro LEDbulb

EAN/UPC – Produkt	8718699660628
Beställningsnummer	66062800
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

Materialnummer (12NC)	929002068902
Nettovikt (stycke)	0,060 kg


Måttskiss



Bulb A60S 230V 5.5-40W 470lm 2700K E27


Product	D	C
CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Fotometriska data




General Uniform Lighting
1 x 5W E27 A60
Page 1/1

LEDBulb CorePro E27 A60 5W





LEDBulb CorePro E27 A60 5W



LEDBulb CorePro E27 A60 5W

CorePro LEDbulb

Livslängd



LEDBulb CorePro E27 A60

LEDBulb CorePro E27 A60

