



CorePro LED Estándar



CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto


| Información general | |
|---|---------------------------------------|
| Base del casquillo | E27 [E27] |
| Vida útil nominal | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado | 50.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Referencia de medición de flujo | Sphere |
| Conforme con EU RoHS | Sí |
| Datos técnicos de la luz | |
| Código de color | 927 |
| Ángulo de haz (nom.) | 150 ° |
| Flujo luminoso | 806 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2700 K |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 94,00 lm/W |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 90 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |
| Operativos y eléctricos | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 8,5 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 45 mA |
| Equivalente de potencia | 60 W |
| Temperatura | |
| Temperatura máxima (nom.) | 85 °C |
| Controles y regulación | |
| Regulable | Solo con reguladores específicos |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Acabado de la bombilla | Mate |
| Forma de la bombilla | A60 [A 60 mm] |
| Aprobación y aplicación | |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Consumo energético kWh/1000 h | 9 kWh |
| Número de registro EPREL | 391915 |
| EyeComfort | Sí |
| Datos de producto | |
| Nombre de producto del pedido | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927 |

CorePro LEDEstándar

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre completo del producto | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927 |
| Full EOC | 871869966064200 |
| Código de pedido | 66064200 |
| Código 12NC | 929002069102 |
| Cantidad por paquete | 1 |



| | |
|--|---------------|
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8718699660642 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8718699660659 |

Plano de dimensiones




| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927 | 60 mm | 110 mm |

Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

CorePro LEDEstándar

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

