



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927

CorePro LEDbulbs kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna. CorePro LEDbulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och tillförlitliga prestanda som du förväntar dig av prisvärda LED-lampor.

### Produktdata


Allmän information		Motsvarande effekt	
Socket	E27 [ E27]		75 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Tändningstid (nom)	0,5 s
Nominell livslängd (nom)	15000 h	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Driftcykel	50000X	Effektfaktor (nom)	0,9
Teknisk typ	10.5-75W	Spänning (nom)	220-240 V
Ljusteknik		Temperatur	
Färgkod	927	T-Case max. (nom)	90 °C
Spridningsvinkel (nom)	150 °	Styrenheter och dimring	
Ljusflöde (nom)	1055 lm	Dimbara	Ja
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Mekanik och armaturhus	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Lampans ytbehandling	Frostad
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W	Lampform	A60 [ A 60mm]
Färgbeständighet	<6	Användning och godkännande	
Färgåtergivningsindex (nom)	90	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Produktdata	
Drift och elektricitet		Fullständig produktkod	871869966066600
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927
Power (Rated) (Nom)	10,5 W		
Lampström (nom)	55 mA		

# CorePro LEDbulb

EAN/UPC – Produkt	8718699660666
Beställningsnummer	66066600
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10

Materialnummer (12NC)	929002069302
Nettovikt (stycke)	0,060 kg


## Måttskiss




Bulb A60M 230V 11-75W 1055lm 2700K E27

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	60 mm	110 mm


## Fotometriska data



LEDBulb CorePro E27 A60 10,5W





LEDBulb CorePro E27 A60 10,5W



LEDBulb CorePro E27 A60 10,5W

# CorePro LEDbulb

## Livslängd



LEDBulb CorePro E27 A60

LEDBulb CorePro E27 A60

