



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E27 [E27]	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	13 W
Farbcode	927	Lampenstrom (Nom)	70 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 Grad	Äquivalente Leistung	100 W
Lichtstrom	1.521 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Nennlichtausbeute (nom.)	117,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EyeComfort	Ja


Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927
Gesamt-Produktcode	871869966068000
Bestellcode	66068000
Material-Nr. (12NC)	929002069502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699660680
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699660697

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Photometrische Daten



General Uniform Lighting - CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927

