Lâmpadas LED clássica

LED diamond_giant 35W E27 CL DIM

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Características técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	400 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	20 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	30 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente

Lâmpadas LED clássica

Formato da lâmpada	Diamante

Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Número de registo EPREL	465207
EyeComfort	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LED diamond_giant 35W E27 CL DIM
Nome do produto completo	LED diamond_giant 35W E27 CL DIM
Código do produto completo	871869966662000
Código de encomenda	66662000
N.º material (12NC)	929002094601
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718699666620
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC - Caso	8718699666637

Desenho dimensional



Product	D	C
LED diamond_giant 35W E27 CL DIM	200 mm	293 mm

Dados fotométricos



General uniform lighting - LED diamond_giant 35W E27 CL DIM



Spectral Power Distribution Colour - LED diamond_giant 35W E27 CL DIM

Lâmpadas LED clássica

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LED diamond_giant 35W E27 CL DIM

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LED diamond_giant 35W E27 CL DIM



Life Expectancy Diagram - LED diamond_giant 35W E27 CL DIM

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.