




Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	820 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Flame
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	45,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Effektförbrukning	5,5 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	35 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Transparent bärnstensgul
Lampform	A60 [A 60 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh

Classic filament LEDbulbs

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL
Full EOC	871869968654300
Beskrivning av lokal kod	8295142


Beställningsnummer	68654300
Materialnummer (12NC)	929002223802
Lokal kod	8295142
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699686543
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699686550

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	60 mm	104 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL

Classic filament LEDbulbs

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL

