



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit


Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	E14 [E14]	70 %	
Durée de vie nominale	15.000 h		
Nombre de cycles d'allumage	20.000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	820 [CCT of 2000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	136 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Flamme	Consommation électrique	3,5 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Courant lampe (nom.)	22 mA
Efficacité lumineuse (nominale)	38,00 lm/W	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Cohérence des couleurs	<6	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Facteur de puissance (fraction)	0.7
		Tension (nom.)	220-240 V
		Température	
		Température maximale du produit (nom.)	38 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambré transparent
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP


Nom de produit complet	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP
Code EOC	871869968660400
Code de commande	68660400
Code 12NC	929002224302
Code de commande local	68660400
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699686604
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699686611

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	35 mm	106 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament


Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

General uniform lighting - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP

