



Classic filament LED candles and lusters

Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	820 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	136 lm
Färgbeteckning	Flame
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	38,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Effektförbrukning	3,5 W
Lampström (nom)	22 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	38 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Transparent bärnstensgul
Lampform	P45 [P 45 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh

Classic filament LED candles and lusters

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP
Fullständigt produktnamn	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP
Full EOC	871869968664200
Beskrivning av lokal kod	8295169


Beställningsnummer	68664200
Materialnummer (12NC)	929002224402
Lokal kod	8295169
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699686642
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699686659

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	45 mm	92 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP




Classic filament LED candles and lusters

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP

