



CorePro cápsula LED 230V

CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

Esta cápsula de tensão de rede de extremidade única para luminárias de base G9 emite uma luz direccional, tornando-a numa alternativa eficaz às lâmpadas com cápsula de halogéneo. É particularmente adequada à iluminação de tarefas em lojas, hotéis e restaurantes e é ideal para candeeiros de secretária e iluminação de arcas. Compatível com equipamentos existentes com suportes G9 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G9 [G9]
Vida útil nominal	10.000 h
Ciclo de comutação	5.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	380 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	108,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	3,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	17,5 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0.8
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
T-máxima na caixa (Nom)	100 °C

CorePro cápsula LED 230V

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Cápsula
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G
	G


Nome do produto completo	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G
Código do produto completo	871869973506700
Código de encomenda	73506700
N.º material (12NC)	929002326502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699735067
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718699735074

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	14,5 mm	60 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

CorePro cápsula LED 230V


Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

