



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G9 [G9]
Nominell livslängd	10 000 h
Driftcykel	5 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	380 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	108,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,5 W
Lampström (nom)	17,5 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,8
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +35 °C
T-Case max. (nom)	100 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	Kapsel

CorePro LEDcapsule MV

Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G
Full EOC	871869973506700
Beskrivning av lokal kod	8295251


Måttskiss




Beställningsnummer	73506700
Materialnummer (12NC)	929002326502
Lokal kod	8295251
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699735067
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699735074

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	14,5 mm	60 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G

