

PHILIPS**Lighting**

CorePro cápsula LED 230V

CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G9 [G9]
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	5.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo lumínico	400 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	114,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	17,5 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
Temperatura máxima (nom.)	100 °C

CorePro cápsula LED 230V

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	Cápsula
----------------------	---------

Aprobación y aplicación

Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G
-------------------------------	---

Nombre completo del producto

CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9

830 G

Full EOC

871869973508100

Código de pedido

73508100

Código 12NC

929002326602

Cantidad por paquete

1

EAN/UPC - Producto/Caja

8718699735081


Numerador SAP - Paquetes por caja exterior

12

Embalaje con código EAN/UPC



8718699735098

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	14,5 mm	60 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G


CorePro cápsula LED 230V

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G

