

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8 Master Value LEDtube Universal T8

Uusi Philips MASTER LEDtube Universal T8 helpottaa ja yksinkertaistaa valaistushankettasi. Valaistus ei perustu enää virtalähdetekniikkaan, vaan Philips MASTER LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa yksilöllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, korkeataajuuksisten elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkoliitännän kanssa. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia valoputkia! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips MASTER LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sillä voidaan saavuttaa mahdollisimman pitkä käyttöikä, säästää energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia.



Our eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.

Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): A++
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 143,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16 W

Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 50000 h

Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,883 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,025 kg

Aineet

- EU RoHS -määräysten mukainen: Kyllä

Paino ja materiaalit

- SAP-nettopaino (kappale): 0,215 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.