

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8 Master Value LEDtube Universal T8

Οι νέοι Philips MASTER LEDtube Universal T8 φέρνουν την ευκολία και την απλότητα στο έργο σας. Η μοναδική τους σχεδίαση σας επιτρέπει να τους τοποθετείτε απευθείας σε φωτιστικά που λειτουργούν με ηλεκτρομαγνητικά μπάλαστ, ηλεκτρονικά μπάλαστ HF ή σύνδεση στην παροχή δικτύου. Η λειτουργία τους είναι τόσο απλή και δεν χρειάζεται πια να διατηρείτε απόθεμα διαφορετικών τύπων λαμπτήρων! Απολύτως ασφαλείς, αξιόπιστοι και εύκολοι στην εγκατάσταση, οι Philips MASTER LEDtube Universal T8 είναι η ιδανική εναλλακτική λύση αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού, με μεγάλη διάρκεια ζωής με υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.



Our eco passport

Η Signify δείχνει το δρόμο για μια φωτεινότερη ζωή και έναν καλύτερο κόσμο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδίασης καινοτομούμε για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να προσφέρουμε μεγαλύτερα οφέλη στον κόσμο που δραστηριοποιούμαστε.

Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό και για εσάς. Οπότε, δημιουργήσαμε ένα οικολογικό διαβατήριο που εξηγεί την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση των προϊόντων μας σε οκτώ τομείς εστίασης της βιωσιμότητας, που αναπτύχθηκαν από το 1994 μέσω της διαδικασίας βιώσιμης σχεδίασης.



Σήμα ενεργειακής

- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού: Όχι
- Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): A++
- Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 156,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16 W



Κυκλικότητα

- Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.): 50000 h



Συσκευασία

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,883 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,025 kg



Ουσίες

- Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι



Βάρος και Υλικά

- Καθαρό βάρος (τεμάχιο): 0,215 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Περατέρω ανάγνωση στη διεύθυνση:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.