



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	500 lm
Lichtsterkte (nom.)	900 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	500 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6 W
Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.85
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 20 [PAR 63 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F

MASTER LEDspot PAR

Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	391924
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D
Volledige productnaam	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D


Full EOC	871869976852200
Bestelcode	76852200
Materiaalnr. (12NC)	929002338302
Lokale code	76852200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699768522
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718699768539

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	68 mm	87 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D


MASTER LEDspot PAR

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

