



# Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

## MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)
Flux lumineux	515 lm
Intensité lumineuse (nom.)	900 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	85,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	515 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,85
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

# Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Uniquement avec certains variateurs

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]

## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'accentuation Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 6 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 391925

EyeComfort Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande MAS LEDspot CLA D 6-50W 830  
PAR20 40D

Nom de produit complet MAS LEDspot CLA D 6-50W 830  
PAR20 40D

Code EOC 871869976854600

Code de commande 76854600

Code 12NC 929002338402


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699768546

Conditionnement par carton 6



Codes EAN/UPC – Boîte 8718699768553

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	68 mm	87 mm

## Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

# Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D

