



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	1.000 lm
Lichtsterkte (nom.)	3.500 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1.000 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	13 W
Lampstroom (nom.)	65 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR38 [PAR 121 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F

MASTER LEDspot PAR


Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh
EPREL-registratienummer	391930
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


Full EOC	871869976870600
Bestelcode	76870600
Materiaalnr. (12NC)	929002339002
Lokale code	76870600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699768706
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718699768713

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	124 mm	130 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827
PAR38 25D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38
25D

