

**PHILIPS****Lighting**

# Bombillas LED de filamento clásico

## CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.


### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	270 °
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	111,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	
	50 a 60 Hz
Consumo de energía	
	7,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	
	45 mA
Equivalente de potencia	
	60 W
Hora de inicio (nom.)	
	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	
	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	
	0.7
Voltaje (nom.)	
	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]

## Bombillas LED de filamento clásico


Aprobación y aplicación		
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh	
EyeComfort	Sí	
Datos de producto		
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827	
	CL	
Nombre completo del producto	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827	
	CL	

### Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	60 mm	106 mm

### Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

## Bombillas LED de filamento clásico


### Datos fotométricos



### Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

