



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	270 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	111,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz


Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7,2 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869977329800
Beskrivning av lokal kod	8295617


Beställningsnummer	77329800
Materialnummer (12NC)	929002390202
Lokal kod	8295617
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699773298
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699773304

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	60 mm	106 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL

