Velas y Esféricas LED clásica

Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las lámparas LEDvela Clásica combinan las formas familiares de las velas clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90 % comparada con las lámparas de vela tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	270 °
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	104,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	25 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]

Velas y Esféricas LED clásica

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL
Nombre completo del producto	Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL
Full EOC	871869977341000

Código de pedido	77341000
Código 12NC	929002391302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699773410
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718699773427

Plano de dimensiones



Product	D	C
CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	82 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Velas y Esféricas LED clásica

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.