

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Spridningsvinkel (nom)	270 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 2200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	ST64


Classic filament LEDbulbs

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL
Full EOC	871869977046400


Beskrivning av lokal kod	8295605
Beställningsnummer	77046400
Materialnummer (12NC)	929002393102
Lokal kod	8295605
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699770464
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699770471

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL	64 mm	143 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL


Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data




General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.