



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6

Perfekt løsning når man ønsker høy lumeneffekt og energibesparing som kan brukes på steder der de er synlige – de tilfører et dekorativt element.

Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	10 000 time(r)
Brytersyklus	10 000
Anslått levetid (timer)	10 000 time(r)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	3 080 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	463
Kromatisk koordinat Y (nom)	420
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	68,38 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	60 %
---	------

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektforbruk	45,0 W
lyskildestrøm (nom.)	190 mA
Starttid (nom.)	1,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.92
Spennning (nom.)	220-240 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	Spiral

Tornado High Lumen

Godkjenning og bruksområde	
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	45 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6
Fullstendig produktnavn	Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6
Full EOC	872790080822300

Lokal kodebeskrivelse	3821110
Bestillingskode	80822300
Materialenr. (12NC)	929676005701
Lokal bestillingskode	3821110
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900808223
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8727900808230

Målskisse



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 45W WW E27 1CT/6	244 mm	88,1 mm	102 mm

