



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 60W WW E27 1CT/6

Solução economizadora com valor de lúmens elevado perfeita para utilização em locais onde são directamente visíveis, acrescentando um efeito decorativo.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto sobre a sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os fragmentos, de preferência utilizando luvas. Coloque-os num saco de plástico, feche-o e leve-o ao seu centro de recolha local para reciclagem. Não utilize um aspirador.
- As lâmpadas fluorescentes compactas têm de ser tratadas como resíduos especiais, têm de ser entregues no centro de recolha local para reciclagem. A European Lighting Industry criou uma infra-estrutura capaz de reciclar mercúrio e outros metais, vidro, etc.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	10.000 h
Ciclo de comutação	10.000
Vida útil nominal (horas)	10.000 h
Tecnologia de iluminação	Compact Fluorescent Integrated
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	4.300 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	463
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	420
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71,63 lm/W
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	60 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de Energia	60,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	270 mA
Tempo de arranque (Nom.)	1,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	10-60 s s
Fator de potência (Fração)	0.92
Tensão (Nom.)	220-240 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Tornado High Lumen

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada Espiral

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.) 5 mg

Consumo de energia kWh/1000 h 60 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda Tornado High Lumen 60W WW E27 1CT/6

Nome do produto completo Tornado High Lumen 60W WW E27 1CT/6

Código do produto completo 872790080824700

Código de encomenda 80824700

N.º material (12NC) 929676006001


Numerador – Quantidade por embalagem 1

EAN/UPC – Produto/caixa 8727900808247

Numerador – Embalagens por caixa exterior 6

EAN/UPC – Caso 8727900808254

Desenho dimensional



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 60W WW E27 1CT/6	262 mm	88,1 mm	102 mm

