



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Tornado High Lumen on energiansäästölamppu, joka tuottaa kirkasta, lämpimän valkoista valoa. Lampulla on erinomainen suorituskyky (nopea syttyminen ja pitkä käyttöikä) ja se sopii erityisesti suurta valovirtaa vaativiin kohteisiin. Koristeellisen kierremuodon ansiosta Tornado High Lumen sopii hyvin kohteisiin, joissa valonlähde on suoraan näkyvissä.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.
- Energiansäästölamput tulee toimittaa keräyspisteisiin kierrätystä varten.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Nimelliskäyttöikä	10 000 tuntia
Sytytys	10 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	10 000 tuntia
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	5 550 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	420
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,96 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	60 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Virrankulutus	75,0 W
Lampun virta (nim.)	350 mA
Syttymisaika (nim.)	1,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.92
Jännite (nim.)	220-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Tornado High Lumen

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Spiraali
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	75 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Koko tuotenimi	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Full EOC	872790080832200
Tilauskoodi	80832200
Tuotekoodi (12NC)	929676006301
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900808322
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8727900808339

Mittapiirros

Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

