



# Tornado High Lumen

## Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6

Solución perfecta de ahorro de energía, de alta luminosidad, para su uso en lugares en que son visibles directamente, añadiendo un efecto decorativo.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una bombilla tenga consecuencias sobre la salud. Si se rompe una bombilla, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes (preferiblemente con guantes). Mételas en una bolsa de plástico cerrada y llévalas al punto limpio más cercano para su reciclaje. No utilices un aspirador.
- Las bombillas fluorescentes compactas se deben tratar como residuos especiales y se deben llevar al punto limpio más cercano para su reciclaje. El sector europeo del alumbrado ha establecido una infraestructura para reciclar mercurio, otros metales, cristal, etc.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40 [E40]
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	10.000
Vida útil nominal (horas)	10.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	5.550 lm
Designación de color	Luz natural fría
Coordenada X de cromacidad (Nom)	313
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	337
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	73,96 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	60 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía	75,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	350 mA
Hora de inicio (nom.)	1,5 s
Factor de potencia (fracción)	0.92
Voltaje (nom.)	220-240 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Espiral

## Tornado High Lumen

### Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	75 kWh

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6
Nombre completo del producto	Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6
Full EOC	872790080723300

Código de pedido	80723300
Código 12NC	929676006501
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900807233
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8727900807240

## Plano de dimensiones

Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

