



Eco Twister

ECO Twister 23W WW E27 110-127V 1PF/12

Essa lâmpada compacta em formato espiral oferece tempo de vida útil de até 6000 horas. A família inclui produtos de 8 a 23 W, permitindo fácil substituição da maioria das lâmpadas GLS de 30 a 100 W.

Avisos e Segurança

- Ao quebrar uma lâmpada, é extremamente improvável que tenha impacto em sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile o ambiente por 30 minutos e remova as partes, preferivelmente com luvas. Coloque as partes em um saco plástico e leve para um apropriado para reciclagem. Não utilize aspirador de pó.
- Lâmpadas compactas fluorescentes devem ser tratadas como resíduos especiais: devem ser tratadas em um local apropriado para reciclagem. No Brasil, procure postos autorizados para coleta e reciclagem de lâmpadas compactas fluorescentes.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	6.000 hora(s)
Ciclo de comutação	4.000
Vida útil nominal (horas)	6.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo luminoso	1.380 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	463
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	420
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	60 lm/W
Color rendering index (CRI)	77


LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de energia	23 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	320 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	<2 s
Fator de potência (fração)	0.5
Tensão (Nom.)	110-127 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não

Eco Twister

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	Espiral
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2,5 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	23 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ECO Twister 23W WW E27 110-127V 1PF/12
Nome do produto completo	ECO Twister 23W WW E27 110-127V 1PF/12
Full EOC	871869643646200

Descrição do código local	LAMPADA FLUOR COMPACTA TWIST23-90W127S
Código de encomenda	929689001501
Nº do material (12NC)	929689001501
Código local	TWIST23-90W127S
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696436462
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718696436479

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
ECO Twister 23W WW E27 110-127V 1PF/12	60,0 mm	115,5 mm	50 mm

