



Tornado T2

Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6

En ytterligare fördel är den mycket långa livslängden. Lågenergilampa med hög prestanda och optimal kombination av hög energieffektivitet, kompakt storlek och lång livslängd.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa utgör en hälsorisk. Trots det rekommenderar vi att du vädrar det aktuella rummet i 30 minuter och använder handskar när du avlägsnar lampdelarna. Placera dem i en försluten plastpåse och lämna den till din lokala avfallsanläggning för återvinning. Använd ej dammsugare.
- Kompakta lysrör behandlas som specialavfall och måste därför lämnas till återvinningscentralen där de sorteras i European Lighting Industrys särskilda infrastruktur för återvinning av bl.a. glas samt kvicksilver och andra metaller.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	10 000 h
Driftcykel	10 000
Specificerad livslängd (timmar)	10 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Ljusflöde	475 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	313
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	337
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	59 lm/W
Färgåtergivningsindex	80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	65 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektförbrukning	8,0 W
Lampström (nom)	60 mA
Tändningstid (nom)	0,3 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	5–40 s s
Effektfaktor (fraktion)	0.6
Spänning (nom)	220–240 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Tornado T2

Mekanik och armaturhus

Lampform	Spiral
----------	--------

Användning och godkännande


Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2,0 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,5 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6
-------------------------	--------------------------------------

Fullständigt produktnamn	Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871829111704900
Beställningsnummer	11704900
Materialnummer (12NC)	929689114401
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291117049
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718291117056

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	47,5 mm	86,5 mm	40,5 mm

