



Tornado T2

Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6

Energibesparende lyskilde med høy effekt. Denne lyskilden tilbyr den beste kombinasjonen av høy energieffektivitet og kompakt størrelse. En ekstra fordel er den veldig lange levetiden.

Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Sokkelbase	E27 [E27]	65 %	
Nominell levetid	10 000 time(r)		
Brytersyklus	10 000		
Anslått levetid (timer)	10 000 time(r)		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Line Frequency	50 or 60 Hz
Lysytelse	741 lm	Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effektforbruk	12,0 W
Kromatisk koordinat X (nom)	463	lyskildestrøm (nom.)	90 mA
Kromatisk koordinat Y (nom)	420	Starttid (nom.)	0,3 s
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K	Effektfaktor (brøk)	0.6
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	61 lm/W	Spennning (nom.)	220-240 V
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82		
		Kontroller og dimming	
		Kan dimmes	Nei

Tornado T2

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	Spiral
-------------	--------

Godkjenning og bruksområde


Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,0 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6
Fullstendig produktnavn	Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6

Full EOC	871829111698100
Lokal kodebeskrivelse	3820613
Bestillingskode	11698100
Materialenr. (12NC)	929689114506
Lokal bestillingskode	3820613
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291116981
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718291116998

Målskisse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6	47,5 mm	94,0 mm	40,5 mm

