



Tornado Esaver

Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Lâmpada economizadora de alto desempenho. Esta lâmpada oferece a melhor combinação entre elevada eficiência energética e tamanho extra compacto. Outra vantagem adicional é a duração muito longa.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto sobre a sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os fragmentos, de preferência utilizando luvas. Coloque-os num saco de plástico, feche-o e leve-o ao seu centro de recolha local para reciclagem. Não utilize um aspirador.
- As lâmpadas fluorescentes compactas têm de ser tratadas como resíduos especiais, têm de ser entregues no centro de recolha local para reciclagem. A European Lighting Industry criou uma infra-estrutura capaz de reciclar mercúrio e outros metais, vidro, etc.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	10.000 h
Ciclo de comutação	10.000
Vida útil nominal (horas)	10.000 h
Tecnologia de iluminação	Compact Fluorescent Integrated
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	1.320 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	463
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	420
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	67 lm/W
Color rendering index (CRI)	82


LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	65 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de Energia	20 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	150 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Fator de potência (Fração)	0.6
Tensão (Nom.)	220-240 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Tornado Esaver

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Espiral
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2,0 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,5 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Nome do produto completo	Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6
Código do produto completo	871016340517900
Código de encomenda	40517900
N.º material (12NC)	929689114901
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8710163405179
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8710163405186

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6	56,5 mm	116,0 mm	47 mm

