



Economy Stick 6 000 h

Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6

Lampe basse consommation d'entrée de gamme, non couverte et à longue durée de vie. Produit offrant la qualité Philips à un prix attractif

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	6 000 h
Nombre de cycles d'allumage	6 000
Durée de vie nominale (heures)	6 000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	660 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	463
Coordonnée chromatique Y	420
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	59 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	11,0 W
Courant lampe (nom.)	80 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,3 s
Facteur de puissance (fraction)	0,6
Tension (nom.)	220-240 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Economy Stick 6 000 h


Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Stick

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6

Nom de produit complet	Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6
Code EOC	871829165853500
Code de commande	65853500
Code 12NC	929689116501
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291658535
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291658542

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 11W WW E27 220-240 1PF/6	21,7 mm	138 mm	40,4 mm

