



Economy Stick 6 000 h

Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6

Lampe basse consommation d'entrée de gamme, non couverte et à longue durée de vie. Produit offrant la qualité Philips à un prix attractif

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	6 000 h
Nombre de cycles d'allumage	6 000
Durée de vie nominale (heures)	6 000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	856 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	463
Coordonnée chromatique Y	420
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	61 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	14,0 W
Courant lampe (nom.)	100 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,3 s
Temps de chauffe à 60 %	5-40 secondes s
Facteur de puissance (fraction)	0,6
Tension (nom.)	220-240 V

Economy Stick 6 000 h

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Stick
-------------------	-------

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6
-------------------------------	---

Nom de produit complet	Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6
Code EOC	871829165863400
Code de commande	65863400
Code 12NC	929689116701
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291658634
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291658641

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 14W WW E27 220-240 1PF/6	21,7 mm	155 mm	40,4 mm

