



Economy stick

Economy Stick 18W WW E27 220-240 1PF/6

Energiatakarékos fényforrás, kellemes fénnnyel.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon poszívót.
- A kompakt fénycsöves lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok

Általános információ		Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]	70 %	
Névleges élettartam	6 000 h		
Kapcsolási ciklus	6 000		
Névleges élettartam (óra)	6 000 h		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Fényáram	1 100 lm	Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Teljesítményfelvétel	18,0 W
Színérték X koordinátája (névleges)	463	Fényforrás árama (névleges)	130 mA
Színérték Y koordinátája (névleges)	420	Indulási idő (névleges)	0,3 s
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K	Teljesítménytényező (tört)	0.6
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	61 lm/W	Feszültség (névleges)	220-240 V
Színvisszaadási index (CRI)	82		
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Nem
		Mechanika és tokozás	
		Fényforrásbúra formája	Rúd alakú

Economy stick

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,0 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	18 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve	Economy Stick 18W WW E27 220-240 1PF/6
Teljes terméknév	Economy Stick 18W WW E27 220-240 1PF/6

Full EOC	871829121677300
Rendelési kód	21677300
Cikkszám (12NC)	929689116901
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291216773
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291216780

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 18W WW E27 220-240 1PF/6	36,0 mm	143 mm	48,4 mm

