



Economy Stick

Economy Stick 11W WW E14 220-240 1PF/6

Entry non-covered energy saving lamp, Long life with low energy consumption.
Product consists of Philips quality at everyday low price

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerschlagen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	6.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	6.000
Nennlebensdauer (Std.)	6.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Compact Fluorescent Integrated
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	660 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	463
Farbkoordinate Y (nom.)	420
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	59 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Energieverbrauch	11,0 W
Lampenstrom (Nom)	80 mA
Startzeit (Nom)	0,3 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	5 bis 40 s s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Economy Stick

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Röhre
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (max.)	2,0 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Economy Stick 11W WW E14 220-240 1PF/6

Gesamtbezeichnung des Produkts	Economy Stick 11W WW E14 220-240 1PF/6
Gesamt-Produktcode	871829165857300
Bestellcode	65857300
Material-Nr. (12NC)	929689136501
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291658573
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291658580

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 11W WW E14 220-240 1PF/6	21,7 mm	145 mm	40,4 mm

