



Tornado T2

Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

Suorituskykyinen energiansäästölamppu. Tämä lamppu tarjoaa energiatehokkuuden ja erittäin pienen koon parhaan yhdistelmän. Lisäetuna on erittäin pitkä käyttöikä.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	10 000 tuntia
Sytytys	10 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	10 000 tuntia
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Valovirta	1 450 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	313
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	337
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	63 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Virrankulutus	23,0 W
Lampun virta (nim.)	170 mA
Syttymisaika (nim.)	0,3 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	Spiraali
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2 mg

Tornado T2

Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6
Koko tuotenimi	Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790092600200
Tilauuskoodi	92600200

Tuotekoodi (12NC)	929689154201
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900926002
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8727900926019

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 23W CDL E27 220-240V 1PF/6	61,5 mm	118,5 mm	50,5 mm

