



Economy stick

Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6

Energoooszczędne źródło o długiej żywotności i niskim zużyciu energii. Jakość firmy Philips za niską cenę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetłówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu


Informacje ogólne		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	70 %	
Nominalny okres eksploatacji	6 000 h	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Cykl Przełączania	6 000	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Trwałość Znamionowa (Godziny)	6 000 h	Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Zużycie energii	23,0 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	160 mA
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Czas uruchomienia (Nom)	0,3 s
Strumień Świetlny	1 390 lm	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	5-40 s s
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne	Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	313	Napięcie (Nom)	220-240 V
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	337	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	61 lm/W		
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80		

Economy stick

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Podłużne
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,0 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6

Pełna nazwa produktu	Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6
Full EOC	871829121681000
Kod zamówienia	21681000
Materiał Nr (12NC)	929689156201
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291216810
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718291216827

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Economy Stick 23W CDL E27 220-240 1PF/6	36,0 mm	160 mm	48,4 mm

