



# Economy Twister

## EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6

Economy Twister on edullinen spiraalinmuotoisten energiansäästölamppujen tuoteperhe. Lamput tuottavat lämpimän valkoista valoa. Economy Twister säästää jopa 80% energiaa hehkulamppuihin verrattuna ja sen käyttöikä on 10 kertaa hehkulamppuja pidempi.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.
- Kompaktit loistelamput hävitetään erikoisjätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                     |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Kanta                              | E27 [E27]                      |
| Nimelliskäyttöikä                  | 6 000 tuntia                   |
| Sytytys                            | 6 000                          |
| Eliniän mitoitusarvo (tuntia)      | 6 000 tuntia                   |
| Lighting Technology                | Compact Fluorescent Integrated |
| Valaistuksen tekniset tiedot       |                                |
| Värikoodi                          | 827 [CCT of 2700K]             |
| Valovirta                          | 500 lm                         |
| Värimerkki                         | Lämmin valkoinen (WW)          |
| Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | 463                            |
| Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | 420                            |
| Vastaava värilämpötila (nim.)      | 2700 K                         |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)  | 62 lm/W                        |
| Värintoistoindeksi (CRI)           | 81                             |

| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %         |
|---------------------------------------|--------------|
| Käyttö- ja sähkö tiedot               |              |
| Viivatiheys                           | 50 or 60 Hz  |
| Syöttötaajuus                         | 50 tai 60 Hz |
| Virrankulutus                         | 8 W          |
| Lampun virta (nim.)                   | 60 mA        |
| Syttymisaika (nim.)                   | 0,3 s        |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 %        | 5–40 s s     |
| Tehokerroin (murtoluku)               | 0.6          |
| Jännite (nim.)                        | 220–240 V    |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys       |              |
| Himmennettävä                         | Ei           |

## Economy Twister

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Hehkulampun muoto | Spiraali |
|-------------------|----------|

### Merkinnät ja luokitukset


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) | 2,0 mg |
| Energiankulutus kWh/1000 h      | 8 kWh  |

### Tuotetiedot

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi | EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6 |
| Koko tuotenimi      | EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6 |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871829121699500 |
| Tilauskoodi                          | 21699500        |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 929689218302    |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1               |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8718291216995   |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6               |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718291217008   |

## Mittapiirros



| Product                                 | D (max) | C (max) | F (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| EconomyTwister 8W WW E27 220-240V 1PF/6 | 47,5 mm | 86,5 mm | 40,5 mm |

