



Economy Twister

EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6

Economy Twister è una gamma base di lampade fluorescenti compatte a forma di spirale che emette l'emissione luminosa richiesta. Offre fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampadine a incandescenza, una durata di 10 volte superiore e una luce bianca calda.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|-----------------------|
| Attacco | E27 [E27] |
| Durata di vita nominale (Nom) | 6000 h |
| Ciclo di commutazione on/off | 6.000 X |
| Dati tecnici di illuminazione | |
| Codice colore | 827 [CCT di 2.700 K] |
| Flusso luminoso (Nom) | 741 lm |
| Flusso luminoso (specificato) (Nom) | 741 lm |
| Designazione colore | Bianca calda (WW) |
| Mantenimento lumen 2000 h (Nom) | 88 % |
| Coordinata cromatica Y (Nom) | 463 |
| Coordinata cromatica Y (Nom) | 420 |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 2700 K |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 61 lm/W |
| Indice di resa dei colori (Nom) | 81 |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom) | 70 % |
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Frequenza di ingresso | 50 o 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 12,0 W |
| Corrente lampada (Nom) | 90 mA |
| Tempo di avvio (Nom) | 0,3 s |

| | |
|--|-----------|
| Tempo di riscaldamento al 60% luce (Min) | 5 s |
| Tempo di riscaldamento al 60% luce (Max) | 40 s |
| Fattore di potenza (Nom) | 0.6 |
| Tensione (Nom) | 220-240 V |

| Controlli e regolazione del flusso | |
|------------------------------------|----|
| Regolabile | No |

| Approvazione e applicazione | |
|---------------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica (ELL) | A |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 2,0 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h | 12 kWh |

| Dati del prodotto | |
|---|--|
| Codice prodotto completo | 871829121703900 |
| Nome prodotto ordine | EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6 |
| EAN/UPC - Prodotto | 8718291217039 |
| Codice d'ordine | 21703900 |
| Codice Locale | TORN12WW |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6 |
| N. materiale (12NC) | 929689218501 |

Economy Twister

| | |
|--------------------|----------|
| Peso netto (Pezzo) | 0,051 kg |
|--------------------|----------|

Disegno tecnico



| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|--|---------|---------|---------|
| EconomyTwister 12W WW E27 220-240V 1PF/6 | 47,5 mm | 94 mm | 40,5 mm |

Twister 12W/827 E27 220-240V 50/60Hz

