



Economy Twister

EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6

Economy Twister er et basisutvalg av spiralformede, kompakte sparepærer. De gir en energibesparelse på 80 % sammenlignet med glødelamper, har 10 ganger lengre levetid og gir et behagelig og varmhvitt lys.

Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	6 000 time(r)
Brytersyklus	6 000
Anslått levetid (timer)	6 000 time(r)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	970 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	463
Kromatisk koordinat Y (nom)	420
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	65 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	81

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektforbruk	15,0 W
Lyskildestrøm (nom.)	110 mA
Starttid (nom.)	0,3 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	5-40 s s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spenning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Economy Twister

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	Spiral
-------------	--------

Godkjenning og bruksområde


Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6
Fullstendig produktnavn	EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6

Full EOC	871829121709100
Bestillingskode	21709100
Materialenr. (12NC)	929689218701
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291217091
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718291217107

Målskisse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 15W WW E27 220-240V 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

