



Economy Twister

EconomyTwister 15W CDL E27 1PF/6

Az Economy Twister a belépőszintű kompakt fénycsövek családja, amely az önnek szükséges fénykibocsátást biztosítja. Akár 80% energiát spórolhat meg a hagyományos izzólámpákhoz képest, tízszer hosszabb élettartammal rendelkezik, de ugyanolyan kellemes, meleg fehér fényt bocsát ki.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha egy lámpa eltörik, 30 percig szellőztesse a szobát, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. Zárt műanyag zsákban adja le újrahasznosításra. Ne használjon posztyót.
- A kompakt fénycsöves lámpák speciális hulladékként kezelendők, azaz le kell adni őket újrahasznosításra. Az európai világítástechnikai ipar újrahasznosító infrastruktúrát építettek ki, amely képes a higany, valamint egyéb fémek, üveg stb. újrahasznosítására.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	6 000 h
Kapcsolási ciklus	6 000
Névleges élettartam (óra)	6 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Fényáram	900 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Színérték X koordinátája (névleges)	313
Színérték Y koordinátája (névleges)	337
Korrelált színhőmérséklet (név.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	61 lm/W


Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Teljesítményfelvétel	15,0 W
Fényforrás árama (névleges)	110 mA
Indulási idő (névleges)	0,3 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	5–40 mp s
Teljesítménytényező (tört)	0.6
Feszültség (névleges)	220–240 V

Economy Twister

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Spirál
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	15 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	EconomyTwister 15W CDL E27 1PF/6

Teljes terméknév	EconomyTwister 15W CDL E27 1PF/6
Full EOC	871829121707700
Rendelési kód	21707700
Cikkszám (12NC)	929689218801
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291217077
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291217084

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 15W CDL E27 1PF/6	51,5 mm	107,5 mm	42,5 mm

