



# Economy Twister

## EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Az Economy Twister a belépőszintű kompakt fénycsövek családja, amely az önnek szükséges fénykibocsátást biztosítja. Akár 80% energiát spórolhat meg a hagyományos izzólámpákhoz képest, tízszer hosszabb élettartammal rendelkezik, de ugyanolyan kellemes, meleg fehér fényt bocsát ki.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	E27 [ E27]
Névleges élettartam (névleges)	6000 h
Kapcsolási ciklus	6000X
Technikai adatok	
Színkód	827 [ 2700 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	1250 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	1250 lm
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Fényáram-megmaradás, 2000 óra (névleges)	88 %
A színérték X koordinátája (névleges)	463
A színérték Y koordinátája (névleges)	420
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	65 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	81
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50 vagy 60 Hz
Teljesítmény (névleges)	20.0 W

Fényforrás árama (névleges)	150 mA
Indulási idő (névleges)	0,3 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (minimum)	5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (maximum)	40 s
Teljesítménytényező (névleges)	0.6
Feszültség (névleges)	220-240 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	srsz
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	20 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871829168008600
A termék megrendelési neve	EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC - termék	8718291680086
Rendelési kód	68008600


## Economy Twister

Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	929689218901

Nettó tömeg (darab)	0,064 kg
---------------------	----------

### Figyelmeztetések és biztonság

### Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	F (max)
EconomyTwister 20W WW E27 220-240V 1PF/6	56,5 mm	111,5 mm	47 mm

Twister 20W WW E27 220-240V Spiral

