



GENIE

GENIE 5W WW E14 220-240V 1PF/6

Funkčná, nekrytá energeticky úsporná kompaktná žiarivka, šetriaca peniaze, s vysoko kvalitným svetlom a kompaktným tvarom. Je dostatočne malá na to, aby sa vošla takmer do ľubovoľného svietidla, ktoré má domácnosť osvetliť jasným svetlom, umožňuje jednoduchú náhradu väčšiny klasických žiaroviek rôznych druhov.

Varovanie a ochrana

- Je extrémne nepravdepodobné, aby rozbitie žiarivky malo vplyv na vaše zdravie. Pokiaľ sa však rozbije, miestnosť vetrajte 30 minút a odstráňte zvyšky, najlepšie v rukaviciach. Vložte ich do uzavretého plastového vrečka a odovzdajte do zberného miesta na recykláciu. Nepoužívajte vysávač
- Kompaktné žiarivky sú považované za nebezpečný odpad, musia byť prijaté do najbližšieho zberného miesta na recykláciu. Európsky výrobcovia osvetľovacej techniky vytvorili infraštruktúra organizácií, ktoré zabezpečujú recykláciu ortuti a ďalších kovov, skla atď


Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Index podania farieb (CRI)	
Pätica	E14 [E14]		80
Nominálna životnosť	10 000 h	LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	65 %
Spínací cyklus	10 000	Prevádzkové a elektrické	
Menovitá životnosť (hodiny)	10 000 h	Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Technológia osvetlenia	Compact Fluorescent Integrated	Vstupná frekvencia	50 alebo 60 Hz
Svetelné technické		Spotreba	5 W
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Prúd svetelného zdroja (nom.)	35 mA
Svetelný tok	250 lm	Čas spustenia (nom.)	0,3 s
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Čas zahrievania na 60 % svetla	5 – 40 s s
Chromatická súradnica X (nom.)	463	Účinnosť (zlomok)	0.6
Chromatická súradnica Y (nom.)	420	Napätie (nom.)	220-240 V
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K		
Merný výkon (menovitý) (nom.)	50 lm/W		

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	Tyč
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (max.)	2 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,5 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	GENIE 5W WW E14 220-240V 1PF/6

Úplný názov produktu	GENIE 5W WW E14 220-240V 1PF/6
Úplný kód produktu	871150080114210
Objednávkový kód	80114210
Č. materiálu (12NC)	929689243001
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500801142
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8711500801647

Rozmerový obrázok



Product
GENIE 5W WW E14 220-240V 1PF/6

Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 5W WW E14 220-240V 1PF/6	21,2 mm	111 mm	37,5 mm

