



GENIE

GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6

Die stabförmige Energiesparlampe Genie macht sich schon innerhalb eines Jahres bezahlt und gibt exzellentes Licht bei kompaktem Design. Sie ist so klein, dass sie nahezu in allen Leuchten überall dort verwendet werden kann, wo besonders helles Licht benötigt wird. Ideal für schmale Leuchten.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerbrechen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27 [E27]		80
Nennlebensdauer	10.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	65 %
Schaltzyklus	10.000		
Nennlebensdauer (Std.)	10.000 Stunde(n)		
Beleuchtungstechnologie	Compact Fluorescent Integrated		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Lichtstrom	600 lm	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieverbrauch	11 W
Farbkoordinate X (Nom)	463	Lampenstrom (Nom)	80 mA
Farbkoordinate Y (nom.)	420	Startzeit (Nom)	0,3 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Nennlichtausbeute (nom.)	55 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V

GENIE

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	Röhre
------------	-------

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	11 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6
---------------------	---------------------------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6
Gesamt-Produktcode	871150080119710
Bestellcode	80119710
Material-Nr. (12NC)	929689243301
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500801197
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500801692

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0 mm	115 mm	44,5 mm

