



GENIE

GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Avisos e Segurança

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

Dados do produto

Informações gerais		Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	
Casquilho	E27 [E27]	1.040 lm	
Vida útil nominal	10.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Ciclo de comutação	10.000	Frequência de linha	50 or 60 Hz
Vida útil nominal (horas)	10.000 h	Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Tecnologia de iluminação	Compact Fluorescent Integrated	Consumo de Energia	18 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	130 mA
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Designação da cor	Luz natural fria	Fator de potência (Fração)	0.6
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	313	Tensão (Nom.)	220-240 V
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	337	Controlos e regulação	
Temperatura de cor correlacionada	6500 K	Regulável	Não
Color rendering index (CRI)	80		
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	65 %		

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada	Linear
--------------------	--------

Aprovação e aplicação



Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,5 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6
------------------------------	----------------------------------

Nome do produto completo	GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6
Código do produto completo	871150080108110
Código de encomenda	80108110
N.º material (12NC)	929689243801
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500801081
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500801586

Desenho dimensional



Product

GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6

Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 18W CDL E27 220-240V 1PF/6	36 mm	140 mm	48,5 mm

