



GENIE

Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Functional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp is small enough to fit neatly wherever you need extra bright light at home, enables easy replacement of most incandescent lamp all the way.

Avisos e Segurança

- Breaking a lamp is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a closed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- Compact fluorescent lamps have to be treated as special waste, they must be taken to your local waste facilities for recycling. The European Lighting Industry has set up an infrastructure, capable of recycling mercury, other metals, glass etc.

Dados do produto



Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	10.000 h
Ciclo de comutação	10.000
Vida útil nominal (horas)	10.000 h
Tecnologia de iluminação	Compact Fluorescent Integrated
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	1.450 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	463
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	420
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62 lm/W
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	65 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Consumo de Energia	23 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	165 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	5-40 s s
Fator de potência (Fração)	0.6
Tensão (Nom.)	220-240 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Linear
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,5 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	23 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Nome do produto completo	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6
Código do produto completo	872790089713501
Código de encomenda	89713501
N.º material (12NC)	929689243901
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900897135
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718291657798

Desenho dimensional



Product
Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	36 mm	157,0 mm	48,5 mm

