



Tornado T3

Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6

Úsporná zářivka s vysokým jasnem vhodná náhrada klasických žárovek.

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Údaje o produktu


Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	E27 [E27]	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Nominální životnost	8 000 h	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Cyklus zapnutí	8 000	Spotřeba energie	32,0 W
Jmenovitá životnost (hodiny)	8 000 h	Proud zdroje (jmen.)	140 mA
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Světelně technické		Doba zahřívání do 60 % světla	5–40 s s
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Účinnost (zlomek)	0.95
Světelný tok	2 160 lm	Napětí (jmen.)	220–240 V
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	313	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	337	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Tvar žárovky	Spirála
Index podání barev (CRI)	80	Certifikace a použití	
		Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg

Tornado T3

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	32 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6
Celý název výrobku	Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	872790087630700
Objednací kód	87630700

Číslo materiálu (12NC)	929689301404
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900876307
Číslování SAP – balení v krabičce	6
Pouzdro – EAN/UPC	8727900876314

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6	74 mm	152,5 mm	61 mm

