



Twister

Twister 27W WW E27 110-127V 1BC/12

Lámpara de ahorro energético en forma espiral decorativa. Combinación óptima de alta eficiencia energética y tamaño

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una bombilla tenga consecuencias sobre la salud. Si se rompe una bombilla, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes (preferiblemente con guantes). Mételas en una bolsa de plástico cerrada y llévalas al punto limpio más cercano para su reciclaje. No utilices un aspirador.
- Las bombillas fluorescentes compactas se deben tratar como residuos especiales y se deben llevar al punto limpio más cercano para su reciclaje. El sector europeo del alumbrado ha establecido una infraestructura para reciclar mercurio, otros metales, cristal, etc.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	8.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	5.000
Vida útil nominal (horas)	8.000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	1.750 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	463
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	420
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	68 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82

LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía	27 W
Corriente de lámpara (máx.)	335 mA
Corriente de lámpara (mín.)	315 mA
Corriente de lámpara (nom.)	325 mA
Factor de potencia (fracción)	0.55
Voltaje (nom.)	110-127 V
Controles y regulación	
Regulable	No

Twister

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla Espiral

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h 27 kWh

Datos de producto

Nombre de producto del pedido Twister 27W WW E27 110-127V 1BC/12

Nombre completo del producto Twister 27W WW E27 110-127V 1BC/12

Full EOC 871150031831200

Código de pedido 31831200

Código 12NC 929689937546


Cantidad por paquete 1

EAN/UPC - Producto/Caja 8711500318312

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 12

Embalaje con código EAN/UPC 8711500318350

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Twister 27W WW E27 110-127V 1BC/12	62,0 mm	140,0 mm	52,4 mm

