



MASTER PL-E Electronic Stairway

MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6

Nopeasti syttyvä energiansäästölamppu, jolla on rajoittamaton määrä kytkentäjaksoja. MASTER PL-E Stairway sopii kohteisiin, joissa lamppu sytytetään/sammutetaan usein, mm. wc-tiloihin ja käytäville.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	20 000 tuntia
Sytytys	500 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	20 000 tuntia
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	850 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	462
Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	417
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	56,6 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Virrankulutus	15,0 W
Lampun virta (nim.)	120 mA
Syttymisaika (nim.)	1,0 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.56
Jännite (nim.)	220-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

MASTER PL-Electronic Stairway

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	Sauva
-------------------	-------

Merkinnät ja luokitukset


Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,41 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	15 kWh

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6
---------------------	-----------------------------------

Koko tuotenimi	MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6
Full EOC	872790087774800
Tilauskoodi	87774800
Tuotekoodi (12NC)	929745199901
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900877748
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8727900877755

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER Stairway 15W/827 E27 1CH/6	39,6 mm	126,2 mm	48,0 mm

