PHILIPS

Luz (regulable)

LED

15 W-100 W

E26

Luz día

Regulación de la intensidad

046677558031

Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Figuras familiares que conoces y amas. Usan cerca de un 80 % menos energía que los focos de luz tradicional y duran diez veces más.

Luz de alta calidad
- Luz natural diurna

Elija una solución sostenible
- Focos de larga duración: duran hasta 15 años
- Hasta un 80 % de ahorro de energía
- Título 20 para la venta en California

Luz más allá de la iluminación
- Con regulador

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas
- Diseñada para que el confort de sus ojos

Destacados

Luz natural diurna

Este foco tiene una temperatura de color de 5000 K, lo que logra un efecto luminoso muy similar al de la luz diurna. La luz natural diurna ayuda a mantener la concentración y a resaltar los detalles.

Vida útil promedio de 15,000 horas

Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Hasta un 80 % de ahorro de energía

Disfruta del ahorro de energía de los LED sin sacrificar la calidad de luz. Ahorra instantáneamente un 80 % en energía reemplazando tus lámparas incandescentes o halógenos.

Título 20

Esta luz ha sido diseñada de acuerdo con las normativas de la Comisión Energética de California (CEC), Título 20, para la venta en California.

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Diseñada para que el confort de sus ojos

Es fácil imaginar que una luz extrema puede afectar los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, puedes ver el parpadeo. Sin embargo, los LED diseñados para el bienestar de los ojos te permiten iluminar suavemente tu mundo y crear un ambiente ideal para tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Toma de corriente: E26
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Satinado

Dimensiones del producto

- Alto: 13 cm
- Peso: 0.084 kg
- Ancho: 9.4 cm

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Consistencia del color: 4SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 5000 K
- Categoría de color de la luz: Luz día
- Flujo luminoso nominal: 1400 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios
- EyeComfort: Sí

Otras características
- Corriente de la lámpara: 125 mA
- Eficacia: 93 lm/W

Dimensiones y peso del empaque
- Peso neto: 0.008 kg

Información del empaque
- EAN: 046677558031
- EOC: 558031
- Título del producto: 15BR30/PER/950/E26/DIM/HO 4/1FB T20

Consumo de energía
- Factor de energía: >0.7
- Voltaje: 120 V
- Potencia en vatios: 15 W
- Potencia en vatios equivalente: 100 W

Dimensiones y peso del producto
- Largo: 13 cm

Valores nominales
- Ángulo nominal del rayo de luz: 110 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1400 lm
- Potencia asignada: 15 W

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 60 Hz

Fecha de publicación: 2023-11-08
Versión: 0.20

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com