

PHILIPS

Ampoule (à
intensité réglable)

DEL

16 W-100 W

E26

2200-2700

Gradation

046677560973



La technologie à DEL dernier cri pour le domicile

Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent. Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

Optez pour une solution durable

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans
- Title 20 pour la vente en Californie

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux
- Une lumière qui restitue les couleurs authentiques

Caractéristiques

Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

Title 20

Cette ampoule a été conçue conformément aux réglementations CEC relatives à la norme Title 20 de la Californie, pour la vente en Californie.

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Une lumière qui restitue les couleurs authentiques



Voyez la couleur réelle de vos vêtements lorsque vous choisissez une tenue dans votre garde-robe – vous pouvez apparier une robe rouge et des chaussures rouges en toute confiance et être sûre que les couleurs s'harmonisent parfaitement.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Uniquement avec des gradateurs précis
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 11,2 cm
- Poids: 0,066 kg
- Largeur: 6 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 15 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Angle de faisceau: 250 °
- Constance de la couleur: 4SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 2200–2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Éclat chaleureux
- Flux lumineux nominal: 1600 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 135 mA
- Efficacité: 100 lm/W

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677560973
- EOC: 560978
- Titre du produit: 16A19/PER/927-22/P/E26/WG 4/1FB T20

Consommation

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 16 W
- Équivalence en watts: 100 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 11,2 cm

Valeurs nominales

- Angle de faisceau nominal: 250 °
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 1600 lm
- Puissance nominale: 16 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP – produit: 046677560973
- Poids net: 0,060 kg
- Poids brut: 0,075 kg
- Hauteur: 10,600 cm
- Longueur: 6,100 cm
- Largeur: 6,100 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002285505



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.48

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com