

PHILIPS

Poste exterior Turaco

Hue White

Incluye bombilla LED E27

Luz blanca cálida (2700 K)

Alimentación mediante red eléctrica

Control inteligente con Hue Bridge*



16474/93/P0



Automatiza las luces

Ahora, puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La columna Turaco puede conectarse a tu puente Hue existente, lo que permite beneficiarse de todas las funcionalidades, como el control a distancia, el geoperimetraje y la programación. El puente Hue no está incluido.

Comodidad y fácil control

- Configura las luces para que te den la bienvenida al llegar a casa
- Control inteligente dentro y fuera de casa
- Ajusta temporizadores según tus preferencias
- Atenuación sin instalación
- El control en tus manos

Control absoluto desde dispositivos inteligentes con Hue bridge

- Requiere un Philips Hue bridge

Especialmente diseñado para el exterior

- Resistente al agua (IP44)
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad superior

Destacados

Bienvenido a casa



Disfruta de la comodidad de las luces que se encienden automáticamente al llegar a casa y se apagan al salir. Descarga el maletero del coche y entra en tu casa, todo con la comodidad de una buena iluminación. Basta con configurar la aplicación Hue en el modo En casa o A distancia para encender todas las luces, o dejar que la geolocalización lo haga por ti, todo ello sin tocar un solo botón. Así de fácil.

Control inteligente dentro y fuera de casa



Ilumina tu espacio exterior y observa qué está pasando fuera. Al conectar la iluminación exterior al puente Hue, puedes controlar la iluminación como quieras. Gracias a nuestras opciones de mando a distancia interiores, como la aplicación Philips Hue o el uso de la voz (Amazon Alexa, Apple HomeKit o Google Assistant), podrás controlar las luces exteriores. También puedes definir programaciones de iluminación para imitar tu presencia. Controla tu iluminación exterior desde la comodidad de tu hogar o desde cualquier otro sitio.

Ajusta temporizadores según tus preferencias



Disfruta de noches más largas en el exterior, termina las tareas de jardinería o saca la basura al atardecer. Las luces Philips Hue se encienden automáticamente según las programaciones horarias o mediante el programa "anochecer/amanecer". Y, por supuesto, también puedes apagar o atenuar las luces de esta manera. No tendrás que comprobar nunca más si te has dejado las luces encendidas.

Atenuación sin instalación



Disfruta de una atenuación suave de la intensidad luminosa con Philips Hue. Ni demasiado oscuro ni demasiado claro. Exactamente como tú quieras. Para atenuar las luces no se necesita ningún cable, ningún electricista ni ninguna instalación.

El control en tus manos



Conecta las luces Philips Hue al puente y descubre la infinidad de posibilidades que tienes a tu disposición. Controla las luces desde tu smartphone o tableta con Philips Hue app o añade interruptores interiores al sistema para cambiar la iluminación. Configura temporizadores, notificaciones, alarmas y mucho más para disfrutar de una experiencia completa con Philips Hue. Philips Hue funciona con Amazon Alexa, Apple Homekit y Google Assistant para permitirte controlar las luces con tu voz.

Requiere un Philips Hue bridge




Conecta tus luces Philips Hue al puente para controlarlas desde tu smartphone o tableta a través de Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el regulador interior Philips Hue, que te permite controlar las funciones de encendido/apagado y regulación.

Resistente al agua (IP44)

Esta luminaria exterior Philips Hue se ha diseñado especialmente para el uso en el exterior y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su rendimiento. El nivel IP se describe

mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua procedentes de todas las direcciones. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

Alta calidad

Los productos están especialmente fabricados para el uso en exteriores. Utilizamos materiales de primera calidad para garantizar el mejor rendimiento en condiciones exteriores, así como el uso inteligente de materiales para optimizar la frecuencia de radio.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Aluminio

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable: Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Tipo: Pedestal/poste
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 2,950 kg
- Altura: 80,2 cm
- Longitud: 12,1 cm
- Anchura: 12,1 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Color de la luz: blanca cálida
- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- La luminaria es compatible con bombillas de las siguientes clases: A a G
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia de la bombilla incluida: 9 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 9 W
- Código IP: IP44, protección frente a agua salpicada
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED sustituible por el usuario final
- Capacidad de sustitución de los equipos de control: Equipo de control sustituible por un profesional
- Flujo luminoso a 2700 K: 806 lm

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696154489
- Peso neto: 2,95 kg
- Peso bruto: 3,73 kg
- Altura: 815 mm
- Longitud: 145 mm
- Anchura: 145 mm
- Código 12NC: 915003761602



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.459

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com